


kanaalscheiding VABD-S1-1-P2-C

Artikelnummer: 8029439

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Ontluchtingsfunctie | via debietregelplaat |
| Gebaseerd op norm | ISO 5599-1 |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0 ... 1 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 10 bar |
| geschikt voor vacuüm | ja |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 0 - geen corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 50 °C |
| Stuurmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 50 °C |
| Productgewicht | 70 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal scheidingsplaat | Staal NBR |