


verticale voedingsplaat VMPA2-VSP-QS10

Artikelnummer: 8029489

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|----------------------------------|--|
| Rastermaat | 21 mm |
| Bedrijfsdruk Mpa | -0,09 ... 1 MPa |
| Werkdruk | -0,9 ... 10 bar |
| Stuurdruk MPa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Stuurdruk | 3 ... 8 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Omgevingstemperatuur | -5 ... 50 °C |
| Productgewicht | 90 g |
| Pneumatische aansluiting 1 | QS-10 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal voedingsplaat | PA-versterkt |