


# eindplaat VABE-S1-1R-G12

Artikelnummer: 8032670

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde   |
|--|--|
| Breedte                                    | 44 mm  |
| Ontluchtingsfunctie                        | via debietregelplaat                                   |
| Gebaseerd op norm                          | ISO 5599-1   |
| Bedrijfsdruk Mpa                           | 0 ... 1 MPa  |
| Werkdruk                                   | 0 ... 10 bar   |
| geschikt voor vacuüm                       | ja   |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-richtlijn lage spanning                     |
| Bedrijfsmedium                             | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium    | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK           | 0 - geen corrosieweerstand                             |
| LABS-conformiteit                          | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Lagertemperatuur                           | -20 ... 60 °C  |
| Mediumtemperatuur                          | -10 ... 50 °C  |
| Stuurmedium                                | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]               |
| Omgevingstemperatuur                       | -10 ... 50 °C  |
| Productgewicht                             | 410 g  |
| Soort bevestiging                          | Met doorgangboring voor schroef M6                     |
| Pneumatische aansluiting 1                 | G1/2   |
| Pneumatische aansluiting 3                 | G1/2   |
| Pneumatische aansluiting 5                 | G1/2   |
| Materiaal - opmerking                      | RoHS conform   |
| Materiaal eindplaat                        | gespuitgiet aluminium                                  |