


# terugslagklep VMPA2-RV

Artikelnummer: 8039821

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	ontgrendelbare terugslagfunctie
Soort bediening	pneumatisch
Soort bevestiging	Clip
normaal nominaal debiet	330 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0,05 ... 0,8 MPa
Werkdruk	0,5 ... 8 bar
Stuurdruk MPa	0,05 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	0,5 ... 8 bar 7,25 ... 116 psi
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Materiaal behuizing	POM
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Inbouwpositie	willekeurig
Bedieningstype gestuurde terugslagfunctie	pneumatisch
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,5 ... 8 bar
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Productgewicht	0,19 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR