


Schakelkastdoorvoer NEFU-D12G4-D12DG4

Artikelnummer: 8040459

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 61076-2-101
Soort bevestiging	vastgeschroefd
Elektrische aansluiting 1	Rechte contactdoos, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd
Elektrische aansluiting 2	Rechte contactdoos, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	4 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Transmissie-eigenschappen	Volgens categorie 5, EN 50173, klasse D Volgens categorie 5, ISO/IEC 11801, klasse D
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilingsgraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	messing vernikkeld
Kleur behuizing	zilver
Materiaal stekkercontact	Messing verguld