

# magneetspoel VACC-S18-120-A1-1A

Artikelnummer: 8040890

FESTO

voor ankersysteem F10, aansluitschema A, volgens EN 175 301, 24 V AC  
/ 50-60 Hz.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12 VA
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Productgewicht	530 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens EN 175301-803
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	PA Staal