


ingangsmodule CTMM-S1-D-8E-M8-3

Artikelnummer: 8047505

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afmetingen B x L x H	27 mm x 123 mm x 40 mm
Rastermaat	28 mm
Productgewicht	75 g
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 40 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Trilbestendig	Transporttest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Max. kabellengte	30 m
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt
Diagnose per LED	Fouten per module Status per kanaal
Aantal uitgangen	0
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale werkspanning DC elektronica/sensoren	24 V
Toelaatbare spanningsschommelingen elektronica/sensoren	± 25 %
Intrinsieke stroomopname bij nominale werkspanning elektronica/sensoren	typisch 12 mA
Elektrische aansluiting ingang, functie	Digitaleingang
Elektrische aansluiting ingang, aansluittype	8x contactdoos
Elektrische aansluiting ingang, aansluittechniek	M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting ingang, aantal polen/adere	3
Aantal ingangen	8
Merklijn ingangen	volgens IEC 61131-2, Type 3
Schakelniveau	Signaal 0: <= 5 V Signaal 1: >= 11 V
Schakellogica ingangen	PNP (plus-schakelend)
Ingangs-debounce-tijd	0,1 ms
Max. reststroomingangen per module	0,2 A
potentieelscheiding kanaal-kanaal	nee
potentieelscheiding kanaal - interne bus	nee
Beveiliging (kortsluiting)	Inwendige elektronische zekering