

# parallelkit EAMM-U-60-S48-40R-91

Artikelnummer: 8058949

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	60
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	26,7 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,07 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	1.150 g
Interface code, actuator	S48
Interface code, motor in	40R
Materiaal - opmerking	RoHS conform