

parallelkit EAMM-U-86-D40-70AA-102

Artikelnummer: 8058973

FESTO

geschikt voor elektrische aandrijvingen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	86
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	5.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	175 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,25 Nm
Overdraagbaar draaimoment	9,5 Nm
Productgewicht	2.500 g
Interface code, actuator	D40
Interface code, motor in	70AA
Materiaal - opmerking	RoHS conform