


koppelingsstekker NPHS-S6-M-G14

Artikelnummer: 8059258

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	7,85 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	11 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 10 %
Productgewicht	20 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform