


koppelingsstekker NPHS-S6-M-BC9

Artikelnummer: 8059265

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	7 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	17 g
Pneumatische aansluiting 1	voor koppelingsstekker binnendiameter 9 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform