


snelkoppelingstekkerdoos NPHS-D6-P-G12

Artikelnummer: 8059269

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	11 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
normaal nominaal debiet	1.950 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	14 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 20 %
Productgewicht	113 g
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform