


snelkoppelingstekkerdoos NPHS-D6-P-G38F

Artikelnummer: 8059272

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
normaal nominaal debiet	2.083 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-:]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	114 g
Pneumatische aansluiting 1	Inwendige schroefdraad G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform