


axiaalkit
EAMM-A-L38-60PA
Artikelnummer: 8063459

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	9 Nm
Productgewicht	363 g
Interface code, actuator	L38
Interface code, motor in	60PA
Materiaal - opmerking	RoHS conform