


# axiaalkit EAMM-A-L62-120GC

Artikelnummer: 8063510

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	47 Nm
Productgewicht	1.931 g
Interface code, actuator	L62
Interface code, motor in	120GC
Materiaal - opmerking	RoHS conform