



# vacuümfiler OAFF-G3-7

Artikelnummer: 8068945

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Filterfijnheid	40 µm
Aantal stuks per verpakking	10
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Productgewicht	1,5 g
Soort bevestiging	opschuifbaar vergrendelend
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal filter	Weefsel PA
Materiaal behuizing	POM
Geschikt voor uitwerpimpuls	0,7 MPa 7 bar
Geschikt voor uitwerpimpuls (psi)	101,5 psi