

schokdemperhouder DAYP-L8-25

Artikelnummer: 8069006

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Inbouwpositie	willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	224 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Materiaal - opmerking	RoHS conform kopervrij
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal aanslagschroef	verzinkt staal
Materiaal moer	verzinkt staal