

reduceermof NPFC-R-G1-G3/4-F

Artikelnummer: 8069226

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Materiaal schroefdraadkoppeling	Messing, vernikkeld
Aantal stuks per verpakking	10
Werkdruk	-0,95 ... 50 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 150 °C
Productgewicht	169 g
Pneumatische aansluiting 1	G1
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform