


bedieningseenheid CDSB-A1

Artikelnummer: 8070984

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Max. kabellengte	3 m
Gebruikersgeheugen	3 GB
Display	TFT kleur
Display eigenschap	Touchscreen
Display grootte	1,77"
Bedrijfsspanningsbereik DC	4,5 ... 5,5 V
Display resolutie	128x160 Pixel
Toelating	RCM Mark
KC-kenteken	KC-EMV
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn volgens EU-RoHS-RL
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	niet condenserend max. 95 % bij 60 °C
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Productgewicht	36,6 g
USB-interface, aansluittechniek	USB 2.0 type B mini
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA6-versterkt
Applicatie	Enkel met CMMT, CPX-E-CEC
Afmetingen B x L x H	50 mm x 45 mm x 19,6 mm