


# naderingsschakelaar DADG-D-F8-40

Artikelnummer: 8072859

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 60947-5-2
Toelating	RCM Mark c UL us (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Nominale schakelafstand	0,6 mm
Beveiligde schakelafstand	0,64 mm
Reductiefactoren	Aluminium = 0,55 roestvrij staal St 18/8 = 0,8 Koper = 0,5 Messing = 0,65 Staal St 37 = 1,0
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Herhaalnauwkeurigheid	0,01 mm
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Max. schakelfrequentie	5.000 Hz
Max. schakelfrequentie DC	5.000 Hz
Max. uitgangsstroom	100 mA
Spanningsdaling	2 V
Bestand tegen kortsluiting	pulserend
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Restripping	10 %
Nullaststroom	≤ 10 mA
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Kabellengte	2 m
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Grootte	M4
Soort bevestiging	vastgeschroefd
Type inbouw	vlak (verzonken)
Productgewicht	32 g
Materiaal behuizing	Staal
Beschermingsgraad	IP67
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III