

vacuümzuiger OGVM-30-S-N-G14F

Artikelnummer: 8073816

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuignap hoogtecompensator	3 mm
Min. werkstukradius R	35 mm
Nominale diameter	4 mm
Zuignapdiameter	30 mm
Zuignapvolume	1,8 cm ³
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	rond vlak
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-60 kPa
Nominale werkdruk	-0,6 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	36 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	35 N
Productgewicht	8 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	Inwendige schroefdraad G1/4
Kleur	zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR