


# vacuümzuiger OGVM-40-A-HN-G14F

Artikelnummer: 8073844  
Einde productie

FESTO

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Zuignap hoogtecompensator	10 mm
Min. werkstukradius R	30 mm
Nominale diameter	4 mm
Zuignapdiameter	40 mm
Zuignapvolume	7,8 cm <sup>3</sup>
Aansluitpositie	boven
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Bedrijfsdruk Mpa	-95 ... 0 kPa
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Bedrijfsdruk	-13,775 ... 0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-60 kPa
Nominale werkdruk	-0,6 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	10 ... 120 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	69 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	59 N
Productgewicht	17 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	Inwendige schroefdraad G1/4
Kleur	grijs
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminiumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	HNBR