


aansluitstrip VABM-P6-15MB-G18-M5-4

Artikelnummer: 8083544

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	15 mm
Constructieve opbouw	Aansluitrichting onder
Max. aantal ventielplaatsen	4
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Max. aandraaimoment ventielbevestiging	0,6 Nm
Productgewicht	140 g
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitstrip	aluminiumlegering