


dekselkit VAVC-F12-SCC-13-TP

Artikelnummer: 8084035

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------|---|
| Nominale breedte DN | 13 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Medium | Damp Hydraulische olie gebaseerd op mineraalolie Inerte gassen Mineraalolie Water gefilterde perslucht, filterfijnheid 200 µm neutrale vloeistoffen |
| Opmerking over medium | Gasvormige media zijn alleen toegestaan bij aanstroming over ventielplaats. |
| Mediumtemperatuur | -30 ... 200 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 60 °C |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 358 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal deksel | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal spindeldichting | PTFE |
| Materiaal zitdichting | PTFE, gewijzigd |