



# drukregelaar VRPA-C-Q8-E

Artikelnummer: 8086002

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting met keerstroombegrenzing
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	QS-8
Soort bevestiging	met doorgangsboring
normaal nominaal debiet	130 l/min
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal behuizing	PBT
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Inbouwpositie	willekeurig
Soort bediening	manueel
Instelelement	Draaiknop met vergrendeling
Drukregelbereik Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Drukregelbereik	1 ... 8 bar
Drukregelbereik psi	14,5 ... 116 psi
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Cleanroomklasse	ISO klasse 4
Productgewicht	33 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal statische dichtingen	NBR