


koppeling

EAMD-32-32-11-16X20-U

Artikelnummer: 8086050

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	11 mm
Opnamediameter 2	16 mm
Grootte	32
Nominale lengte	32 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	14,5 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	16 Nm
Productgewicht	126 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform