


Balancer kit YHBP-

Artikelnummer: 8087218

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slagbereik	100 ... 1.990 mm
Cilinderdiameter	50 ... 200 mm
Ondersteunde kinematische systemen	Hefzuil Parallele kinematica
Polariteitsbescherming	voor bedrijfsspanning
Bedrijfsdruk Mpa	0,4 ... 0,8 MPa
Werkdruk	4 ... 8 bar
Max verplaatsingssnelheid	1 m/s
Bedrijfsspanningsbereik DC	21,6 ... 26,4 V
Inschakelduur	100 %
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Restriempel	5 %
Stroomopname bij onbelaste uitgangen	2 A
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65
Opmerking bij beschermingsgraad	IP20 voor veiligheidsrelais PNOZ IP20 voor besturingssysteem CMCB-...-C IP20 voor sturing CECC-D IP54 voor besturingssysteem CMCB-...-CC in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Last	25 ... 999 kg
Spanningsverhouding van de kinematica	1:5 voor hefzuilen 1:1 - 1:5 voor parallelle kinematica
Productgewicht	4,8 ... 60,5 kg
Materiaal - opmerking	RoHS conform