


# aansluitblok VABS-P4-10S-G14

Artikelnummer: 8087327

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	21 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bijzondere kenmerken	zuurstof compatibel volgens DIN EN 1797
Constructieve opbouw	Aansluitrichting aan de zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	1
Werkdruk	0 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Lucht Zuurstof
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk maximale partikelgrootte 10 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-40 ... 80 °C
Mediumtemperatuur	5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 50 °C
Productgewicht	70 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd