


aansluitblok VABS-P4-20S-G38

Artikelnummer: 8087328

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	25 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Bijzondere kenmerken	zuurstof compatibel volgens DIN EN 1797
Constructieve opbouw	Aansluitrichting aan de zijkant
Max. aantal ventielplaatsen	1
Werkdruk	0 ... 6 bar
Bedrijfsmedium	Inerte gassen Lucht Zuurstof
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk maximale partikelgrootte 10 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-40 ... 80 °C
Mediumtemperatuur	5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 50 °C
Productgewicht	97 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Kneedlegering aluminium, geëloxeerd