


manometer PAGN-26-10-G18S

Artikelnummer: 8088985

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afleesbereik [bar]	0 ... 10 bar
Nominale grootte manometer	26
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 145 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	4
Beschermingsgraad	IP43
Lagertemperatuur	-5 ... 50 °C
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/8 met dichtingsring
Materiaal in contact met media	ABS Messing
Materiaal inschroeftap	ABS
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	8 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof