


# remweerstand CACR-LE2-240-W500

Artikelnummer: 8091543

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	500
Inbouwpositie	vrije convectie loodrecht
Impulsenergie remweerstand bij 380 V	2.000 Ws
Impulsenergie remweerstand bij 780 V	1.800 Ws
Prestatie bij 35% ED en 20 °C	500 W
Nominaal vermogen remweerstand	200 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 380 V	150 W
Nominaal vermogen remweerstand bij 780 V	120 W
Weerstandswaarde	240 Ohm
Toelating	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Productgewicht	550 g
Soort bevestiging	met doorgangsboring met toebehoren naar keuze:
Materiaal - opmerking	RoHS conform