


# parallelkit EAMM-U-65-T42-60R-87

Artikelnummer: 8093364

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	65
Tussenafstand	87 mm
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	3.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	41,2 kgmm <sup>2</sup>
Nullastaandrijfmoment	0,22 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	602 g
Interface code, actuator	T42
Interface code, motor in	60R
Materiaal - opmerking	RoHS conform