


Voorschakelinductiviteit CAMF-C6-FD-C6-11A

Artikelnummer: 8096867

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bestand tegen kortsluiting	nee
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	6 A
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 600 V
Nominale inductie	3,7 mH
Tolerantie nominale inductie	10 %
Netfrequentie	50 ... 60 Hz
Isolatiespanning	4.000 V
Afmetingen B x L x H	60 mm x 80 mm x 116 mm
Toelating	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Beschermingsgraad	IP00
Omgevingstemperatuur	-10 ... 40 °C
Productgewicht	940 g
Soort bevestiging	Montageplaat, geschroefd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Inbouwpositie	horizontaal
Elektrische aansluiting 1, functie	Spanningsvoeding
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	6
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	6
Elektrische aansluiting 1, doorsnede van de geleider	4 mm ²