


netfilter CAMF-C6-F-C16-11A

Artikelnummer: 8096868

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bestand tegen kortsluiting	nee
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	16 A
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 520 V
Netfrequentie	0 ... 60 Hz
Isolatiespanning	2.650 V
Afmetingen B x L x H	45 mm x 235 mm x 70 mm
Toelating	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 100 °C
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 ... 100 °C
Productgewicht	800 g
Soort bevestiging	Montageplaat, geschroefd
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Inbouwpositie	horizontaal
Elektrische aansluiting 1, functie	Spanningsvoeding
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	3
Elektrische aansluiting 1, doorsnede van de geleider	6 ... 10 mm ²
Elektrische aansluiting 2, functie	Spanningsvoeding
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Klemmenstrook
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	3
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	3
Elektrische aansluiting 2, doorsnede van de geleider	6 ... 10 mm ²