


verzorgingseenheid

MS4-EM1FR-1/4-D6-C-P-M-AG-MPA-WPE-B

Artikelnummer: 8098378

★ Kernprogramma

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
drukindicator	met manometer
Bedrijfsdruk Mpa	0,1 ... 1 MPa
Werkdruk	1 ... 10 bar
Normaal debiet ontluchting 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1.400 l/min
normaal nominaal debiet	1.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Compatibiliteit met esterolie niet vermeld
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-5 ... 50 °C
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	470 g
Soort bevestiging	inline-installatie met bevestigingsbeugel met toebehoren naar keuze:
Materiaal - opmerking	RoHS conform