

Set doseernaalden VAVN-N-A1.6-06-30-V-V1-P10

Artikelnummer: 8104296

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------------|---|
| Aantal stuks per verpakking | 10 |
| Buitendiameter doseernaald | 1,6 mm |
| Lange doseernaald | 30 mm |
| Nominale breedte doseernaald | 0,6 mm |
| Uitvoering doseernaald | Met versmalling |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 3 - sterke corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Fluid-aansluiting | Klemaansluiting |
| Medium | Vloeibare media Gasvormige media |
| Opmerking over medium | Opgelet met bestendigheid van de materialen die in contact komen met media maximale partikelgrootte 5 µm |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0 ... 0,4 MPa |
| Werkdruk | 0 ... 4 bar |
| normaal nominaal debiet | 5,6 l/min |
| Opmerking bij normaal nominaal debiet | Bij een drukval van 1 → 0 bar (gasvormige media) |
| Debiet Kv | 0,012 m ³ /h |
| Informatie over debiet Kv | Voor water als medium |
| Mediumtemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | 5 ... 60 °C |
| Lagertemperatuur | -20 ... 70 °C |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Productgewicht | 1,9 g |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal doseernaald | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaalnummer doseernaald | 1.4404 |
| Materiaal in contact met media | hooggelegeerd staal roestvrij |