

pancake cylinder DPCA-...-...-1 1/8" - -

Artikelnummer: 8104873

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Slag | 0,125 ... 4 " |
| Zuigerdiameter | 1 1/8" |
| Zuigerstangschroefdraad | 5/16-24 UNF-2B 5/16-24 UNF-2A |
| Demping | geen demping P: elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden elastische dempingsringen/-platen vooraan elastische dempingsringen/-platen achteraan |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Werking | dubbelwerkend enkelwerkend drukkend trekkend |
| Zuigerstangeinde | Uitwendige schroefdraad Inwendige schroefdraad |
| Constructieve opbouw | Zuiger Zuigerstang Cilinderbuis |
| Positiedetectie | voor naderingsschakelaar |
| Varianten | Verhoogde chemische resistentie Doorlopende zuigerstang Doorlopende, holle zuigerstang Bijkomende PTFE-zuigergeleiding Slaginstelling uitgaand/vooraan Geluiddemping aan beide zijden Geluiddemping achteraan Geluiddemping vooraan |
| Borging tegen verdraaiing/geleiding | Zuigergeleidingspen |
| Werkdruk | 15 ... 150 Psi |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | -25 ... 250 °F |
| Productgewicht | 0,28 ... 1,39 Pound |
| Soort bevestiging | met zwenkoog aan de eindkap 90° gedraaid met zwenkoog aan het eindkap met zwenkvork aan de eindkap 90° gedraaid met zwenkvork aan de eindkap met doorgangsboring met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting | Inwendige schroefdraad G1/8 Inwendige schroefdraad 1/8 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |

| Kenmerk | Waarde |
|---------------------------------|---------------------|
| Materiaal deksel | aluminumlegering |
| Materiaal dynamische dichtingen | FPM NBR |
| Materiaal zuigerstang | hooggelegeerd staal |
| Materiaal cilinderbuis | aluminumlegering |