


adapter NEFM-S1G9-K-0,5-R3G8

Artikelnummer: 8106112

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabelidentificatie	zonder labelhouder
Productgewicht	100 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	8
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, design	hoekig
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	RJ45
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	8
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	8
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 24 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C cliënt	0,9 A
Stootspanningsweerstand	2 kV
Afscherming	ja
Kabellengte	0,5 m
Kabeleigenschap	Standaard
Buigradius, vaste bekabeling	68 mm
Kabeldiameter	6,8 mm
Kabelmontage	5x(2x0,08)
Geleider-nominale doorsnede	0,08 mm ²
Geleider - nominale doorsnede (AWG)	AWG28
Beschermingsgraad	IP20
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-RoHS-RL
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	2
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	zwart
Materiaal behuizing	PVC
Kleur behuizing	zwart
Materiaal isoleerkous	PVC