


klemmenstrook NECC-L8G5-C1

Artikelnummer: 8106756

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabeluitgang	recht
Productgewicht	3,8 g
Aantal stuks per verpakking	1
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Fabrikant Assmann WSW components GmbH
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	5
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Plug-in
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Veertrekklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 300 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C	8 A
Stootspanningsweerstand	1,6 kV
Afscherming	nee
Geleider - nominale doorsnede (AWG)	AWG28 - 16
Beschermingsgraad	IP20
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-40 ... 115 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart