

# magneetspoel

## VACC-S18-35-K4-1U-EX4ME

Artikelnummer: 8109389

FESTO



### Informatieblad

| Kenmerk                                    | Waarde   |
|--|--|
| Soort bediening                            | elektrisch   |
| Inbouwpositie                              | willekeurig  |
| Schakelpositie-indicator                   | nee  |
| Inschakelduur                              | 100 %  |
| Isolatiemateriaalklasse                    | H  |
| Spoeleigenschappen                         | 24 V DC: 3,5 W<br>24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 3,5 VA             |
| Toegelaten spanningsschommelingen          | -15 % / +10 %  |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU Ex-beveiligingsrichtlijn (ATEX)                       |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)   | volgens de UK EX-voorschriften                                   |
| Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU    | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX) |
| Afdeling voor uitgifte van certificaten    | BVS 16ATEXE036X<br>IECEx BVS16.0028X                             |
| ATEX-categorie Gas                         | II 2G  |
| ATEX-categorie Stof                        | II 2D  |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas    | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb   |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Stof   | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db                                       |
| Explosieveilige omgevingstemperatuur       | T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C     |
| LABS-conformiteit                          | VDMA24364-zone III   |
| Beschermingsgraad                          | IP66   |
| Productgewicht                             | 580 g  |
| Elektrische aansluiting                    | Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5                    |
| Materiaal - opmerking                      | RoHS conform   |