


insteekschroefkoppeling NPQE-D-R12-Q10-P5

Artikelnummer: 8112931

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Standaard
Nominale diameter	8 mm
Soort dichting op de inschroeftap	coating
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	5
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 0,8 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 8 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Cleanroomklasse	ISO klasse 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Productgewicht	35,66 g
Soort bevestiging	Buitenzeskant SW21 Binnenzeskant SW8
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad R1/2
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 10 mm
Kleur van de demontagering	blauw
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	messing vernikkeld
Materiaal schroefdraaddichting	PTFE
Materiaal losring	POM
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	Roestvast staal