


# magneetspoel

## VACC-S13-11-K4-1-NE4A

Artikelnummer: 8114135

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
vereiste stroomopname	16 mA
Isolatiemateriaalklasse	H
Max. ingangsvermogen	1,2 W
Max. ingangsspanning	32 V
Max. ingangsstroom	0,2 A
Spoeieigenschappen	14-32 V DC: 0,22 - 1,1 W
effectieve capaciteit	verwaarloosbaar klein
effectieve inductiviteit	verwaarloosbaar klein
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	GYJ20.1094X
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex ia IIC T5/T6 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex iaD 21 T95/T80
Explosieveilige omgevingstemperatuur	T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +65°C T6,T80°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform