

# magneetspoel

## VACC-S18-120-K4-1UF-NM4ME

Artikelnummer: 8118177

FESTO



### Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Beveiliging intern	Beveiliging
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	24 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12 VA 24 V DC: 12 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	INMETRO DNV 19.0135X
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex eb mb IIC T4 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tb IIIC T120°C Db
Explosieveilige omgevingstemperatuur	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP66
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform