


# handlingsmodule EHMY-LP-ELGC-60-BS-KF

Artikelnummer: 8122322

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	200 ... 800 mm
Vereiste vlakheid van de aanbouwvlakken	0,1 mm/m
Spindeldiameter	12 mm
Spindelsteek	12 mm/U
Inbouwpositie	horizontaal
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire module met spindel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. acceleratie	15 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid	0,8 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,01 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Maximale aanzetkracht F <sub>x</sub>	200 N
Toevoerconstante	12 mm/U
Materiaal - opmerking	RoHS conform