


# handlingsmodule EHMZ-EGSC-45-BS-KF-

Artikelnummer: 8122331

FESTO



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Werkslag	50 ... 125 mm
Spindeldiameter	8 mm
Spindelsteek	8 mm/U
Inbouwpositie	loodrecht
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire module met spindel
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Max. acceleratie	15 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid	0,6 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,015 mm
Inschakelduur	100 %
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 90 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	5 ... 45 °C
Maximale aanzetkracht Fx	120 N
Toevoerconstante	12 mm/U
Materiaal - opmerking	RoHS conform