


parallelkit EAMM-U-87-T46-60RA-147

Artikelnummer: 8126163

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	87
Tussenafstand	147 mm
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	3.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Massatraagheidsmoment	41,2 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,22 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	1.015 g
Interface code, actuator	T46
Interface code, motor in	60RA
Materiaal - opmerking	RoHS conform