


aanstuurplaat DADG-FM-VDE1G14

Artikelnummer: 8131548

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Werkdruk	2 ... 8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Max. aandraaimoment	23 Nm
Productgewicht	274,5 g
Soort bevestiging	Directe bevestiging via draad op het afsluitdeksel
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd
Materiaal schroeven	Messing, vernikkeld