


koppeling EAMC-67-80-25-40-U

Artikelnummer: 8134948

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	25 mm
Opnamediameter 2	40 mm
Grootte	67
Nominale lengte	80 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	4.500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	326 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	150 Nm
Productgewicht	480 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform