


positie-indicator SASF-S2-B-V-A20

Artikelnummer: 8140395

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Instelbereik zwaaihoek	0 ... 360 deg
Extra functies	instelbare bedieningslipje
Afmetingen B x L x H	Ø 65 x 48,5
Trilbestendig	Transporttest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Productgewicht	96 g
Soort bevestiging	volgens VDI/VDE 3845
Kleur behuizing	zwart
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal spacer	PA
Materiaal behuizing	PA PP
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij