

tandwielkast EMGA-40-P-G8-EAS-40

Artikelnummer: 8141729

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|------------------------------------|-------------------------|
| Flensgrootte overbrenging | 40 mm |
| Flensgrootte motor | 40 mm |
| Torsiespeling | 0,25 deg |
| Type overbrenging | Planetaire overbrenging |
| overbrengingsratio | 8:1 |
| Max. ingangssnelheid | 18.000 1/min |
| Bedrijfstemperatuur overbrenging | -25 ... 90 °C |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Continu uitgangsdraaimoment | 6 Nm |
| Massatraagheidsmoment overbrenging | 0,015 kgcm ² |
| Max. uitgangsdraaimoment | 10 Nm |
| Max. rendement | 96 % |
| Torsiestijfheid | 0,85 Nm/arcmin |
| Productgewicht | 350 g |
| Interface overbrenging output | 40G |
| Interface overbrenging aandrijving | 40P |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |